



MEITOU KAKOKI CO., LTD.

MHS-18-LB MHS-18Q-LB

コードレスサニタリーハンディポンプ
MHS-LBシリーズ

コードレスで！
サッと使えて！簡単洗浄！



セントラルキッチンでの液体移送を快適に —
食品工場のベストパートナー



実用新案
登録商品

登録番号
3251143号

MHS-18-LB / MHS-18Q-LB

コードレスサニタリーハンディポンプ MHS-LB シリーズ

食品用に使えるコードレスハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。

食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しております。

リチウム電池と高効率モーターを搭載しており、衛生的かつ効率的な液体移送を実現し、食品、飲料、化学薬品の現場に最適です。

簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。

安全で衛生的な部品で構成しているため安心してご使用いただけます。

MHS-18-LB 一斗缶タイプ



アウターパイプ外径がφ 31.8 (寸法図参照) で設計されており、一斗缶の口径に対応しております。



※標準ポンプにはホース等のオプション品は付属していません。

MHS-18Q-LB BIB タイプ



アウターパイプ外径がφ 28 (寸法図参照) で設計されており、BIB (バックインボックス) に対応しておりますが、メーカーによっては入らない場合がありますのでご確認ください。



※標準ポンプにはホース等のオプション品は付属していません。

仕様

型式	MHS-18-LB	MHS-18Q-LB
パイプ径	φ 31.8	φ 28
性能 ※1 ※3	最大吐出量	22L/min
	全揚程 ※2	2.5m
	稼動時間	約50分
重量	3.1kg(リチウム電池含む)	2.9kg(リチウム電池含む)
吐出口径	ヘルール接続 1.5S	
電池	リチウム電池(DC14.4V, 2Ah)	
最大使用粘度 ※1	100cp	
最高使用液温	40℃	
使用環境	屋内用 周囲温度 0 ~ 40℃	
付属品	充電器 充電器用電源ケーブル リチウム電池	


※1 清水時のデータです。粘度が高い場合、吐出量が減少します。

※2 揚程があると運転中にハウジング横穴から液漏れが起きる場合がありますが異常ではありません。

※3 データは満充電時の状態です。リチウム電池の劣化が進み電流量が低下すると仕様値は低下します。

※4 ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温: 25℃で約 30 分程度 / 5℃で約 15 分程度)を加味してください。

寸法図



オプション品 (有償)



※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製造元

MEITOU 名東化工機株式会社

本社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地
TEL(052)701-2121(代) FAX(052)703-1551

東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目3番2号 本多ビル2F
TEL(03)3632-7111(代) FAX(03)3632-7113

大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号
TEL(06)6264-3033(代) FAX(06)6264-3035

長手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

infomaster@meitoukakouki.co.jp
URL www.meitoukakouki.co.jp



認定番号: 00215

2606.1000